



Converter HDMI a VGA e Audio

Cod.Art.: 38285

Descrizione

- Connessione di una sorgente HDMI a un Monitor VGA con casse analogiche
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 incluso 1080p
- Conversione del segnale diretta, senza scaling
- Installazione plug and play facile e veloce
- 2 anni di garanzia

Questo adattatore converte una sorgente HDMI come laptop, ultrabook e PC, in un segnale VGA. Converte un segnale HDMI compreso il segnale audio digitale associato, in un segnale VGA analogico. Supporta risoluzioni Full HD compreso 1080p per connessioni HDTV e fino a 1920x1080 per monitor VGA. Non necessita di un alimentatore esterno. Questo convertitore è la soluzione ideale in diverse applicazioni e ambienti come in ufficio, in casa, per presentazioni ed è facile da trasportare.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: VGA Femmina, 3.5mm Stereo Audio, USB Micro-B (alim.)
- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Nickel
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 100mm (3.94in)
- Standard: HDMI 1.3
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Maglia + foglio in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 4.95 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz 12bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz 5dB-12dB
 - 2.475GHz-4.125GHz 12dB-20dB
 - 4.125GHz-5.1GHz 20dB-25dB
- Raggio minimo di curvatura: -
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Codicel Articolo: 38285
- EAN: 4002888382854

© LINDY 2019