

**Converter HDMI a VGA**

Cod.Art.: 38291

Descrizione

- Connessione di una sorgente HDMI a un Monitor VGA
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 incluso 1080p
- Conversione del segnale diretta, senza scaling
- Installazione plug and play facile e veloce
- 2 anni di garanzia

Questo adattatore converte una sorgente HDMI in un segnale VGA analogico. Supporta risoluzioni fino a 1080p e 1920x1200 per display VGA. Consente di collegare dispositivi moderni con interfaccia HDMI come PC, notebook e ultrabook, a un monitor o proiettore VGA. Il convertitore può essere utilizzato per aggiungere un altro monitor ed estendere il desktop di un portatile. Può essere trasportato facilmente grazie alle dimensioni compatte, peso contenuto e installazione plug & play.

Dettagli Tecnici**Connettori**

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: VGA Femmina
- Materiale dei Connatori: ABS
- Placcatura dei Connatori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Nickel
- Dimensioni (ca.) LxPxH: 37x42x14.5mm (1.46x1.65x0.57in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 100mm (3.94in)
- Standard: HDMI 1.3
- Colore: Nero

- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Maglia + foglio in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 4.95 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz 12bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz 5dB-12dB
 - 2.475GHz-4.125GHz 12dB-20dB
 - 4.125GHz-5.1GHz 20dB-25dB
- Raggio minimo di curvatura: -
- Temperatura operativa: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Codice Articolo: 38291
- EAN: 4002888382915

© LINDY 2019