



Cavo DisplayPort 1.2 Gold Line, 15m

Cod.Art.: 36297

Descrizione

- Cavo DisplayPort 1.2 di qualità superiore per installazioni professionali e ambienti critici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Connettori e contatti in metallo placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione, resistente alla corrosione, conduttori OFC 24AWG ad alte prestazioni

Compatibile con lo standard DisplayPort 1.2: 3D, 4K, 10.8Gbps, certificato DisplayPort; 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Gold Line, la soluzione professionale ad alte prestazioni per ambienti critici e installazioni senza compromessi.

I cavi DisplayPort Gold Line sono realizzati con conduttori 24AWG OFC con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit, incluso segnali 3D e codifica HDCP. Il supporto delle specifiche DisplayPort 1.2 garantisce la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi DisplayPort.

Questi cavi di qualità superiore a bassa attenuazione garantiscono trasmissioni di segnali affidabili anche su distanze molto lunghe.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale: lega di zinco placcato oro 24K
- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: bronzo fosforoso
- Rivestimento pin: oro 24K 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.8x42.5x12.5mm (0.78x1.67x0.49in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 15m (49.21ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 9mm (0.35in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame purificato OFC
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 10.8Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 90mm (3.5in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 80°C (-13°F - 176°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36297
- EAN: 4002888362979

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36290 - 0.5m (1.64ft)
- 36291 - 1m (3.28ft)
- 36292 - 2m (6.56ft)
- 36293 - 3m (9.84ft)
- 36294 - 5m (16.40ft)
- 36295 - 7.5m (24.61ft)
- 36296 - 10m (32.81ft)
- 36297 - 15m (49.21ft)
- 36298 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019