



Cavo DisplayPort a Mini DisplayPort CROMO, 2m
Cod.Art.: 36312

Descrizione

- Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort di alta qualità e design ricercato
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Connettori e contatti placcati oro 24K, guscio in ABS cromato
- Cavo con tripla schermatura, resistente alla corrosione, conduttori in rame stagnato 32AWG
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 anni di garanzia

I cavi Mini DisplayPort a DisplayPort CROMO sono realizzati con conduttori 32AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, incluso segnali 3D stereoscopici. La profondità di colori 4:4:4 garantisce la riproduzione dei colori più accurata possibile.

I cavi CROMO hanno i connettori in ABS con il caratteristico design cromato per dare un tocco di stile in applicazioni commerciali e domestiche.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: Mini-DisplayPort-Stecker

- Connettore B: DisplayPort-Stecker
- Materiale dei Connettori: ABS, verchromt
- Placcatura dei Connettori: 24K Gold 3µm
- Composizione dei Pin: Phosphorbronze
- Placcatura dei Pin: 24K Gold 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - Mini DisplayPort: 10x32x7mm (0.39x1.26x0.28in)
 - DisplayPort: 19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: Grau
- Tipo: Rund
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Verzinnertes Kupfer
- Dimensione del Conduttore: 32AWG
- Schermatura: Kupfergeflecht, 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbit/s
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.17in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36312
- EAN: 4002888363129

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36310 - 0.5m (1.64ft)
- 36311 - 1m (3.28ft)
- 36312 - 2m (6.56ft)

© LINDY 2019