



Cavo HDMI Standard Cromo Line, 10m

Cod.Art.: 37876

Descrizione

- Cavo HDMI 2.0 Standard di alta qualità e design ricercato
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Connettori e contatti placcati oro 24K, guscio in ABS cromato
- Cavo con tripla schermatura, resistente alla corrosione, conduttori in rame stagnato 26AWG
- HDMI 2.0, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certificato HDMI ATC; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI High Speed Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

I cavi HDMI High Speed Cromo Line sono realizzati con conduttori 26AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

I cavi Cromo Line hanno i connettori in ABS con il caratteristico design cromato per dare un tocco di stile in applicazioni commerciali e domestiche.

Le specifiche HDMI 2.0 supportano una larghezza di banda di 10.2Gbps con cavi lunghi fino a 5m. Cavi lunghi fino a 5m sono classificati come high speed, cavi di lunghezze superiori a 5m sono classificati come standard.

Disponibili in diverse metrature: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m e 10m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale: ABS cromato
- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: rame fosforoso
- Rivestimento pin: oro 24K 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 21.4x41.4x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: HDMI Standard con Ethernet
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 10.5mm (0.41in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 30AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Approvato ATC: Sì

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 37876
- EAN: 4002888378765

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 37869 - 0.3m (1ft)
- 37870 - 0.5m (1.64ft)
- 37871 - 1m (3.28ft)
- 37872 - 2m (6.56ft)
- 37873 - 3m (9.84ft)
- 37874 - 5m (16.44ft)
- 37875 - 7.5m (24.61ft)
- 37876 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019