



## Cavo HDMI 2.0 18G Ibrido, 70m

Cod.Art.: 38279

### Descrizione

- Ideale per applicazioni professionali e Home Theater ad alte risoluzioni
- Compatibile con le specifiche HDMI 2.0/1.4
- Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4K @ 60Hz 4:4:4
- Connettori: HDMI Tipo A Maschio/Maschio
- Supporto segnali 3D e CEC
- Alimentato dalla sorgente HDMI, RX con ingresso USB Tipo A per alimentazione
- Disponibili nelle seguenti metrature: 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100m. Versioni con lunghezza fino a 150m realizzabili su richiesta

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: Lega di zinco
- Placcatura dei Connettori: Oro 24K 3µm
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Oro 24K 30µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 55x17x0.9mm (2.17x0.67x0.04in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 70m (229.66ft)
- Standard: HDMI 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.6mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC LS0H

- Materiale del Conduttore: Fibra / Rame
- Dimensione del Conduttore: 50/125µm / Rame 24 AWG
- Schermatura: Foglio in alluminio

## Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 18 Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale:
  - 850nm < 3.5dB
  - 1300nm < 1.2dB
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: 20°C - 60°C (68°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

## Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola in cartone
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 38279
- EAN: 4002888382793

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 10m (32.81ft) - 38274
- 20m (65.62ft) - 38275
- 30m (98.42ft) - 38276
- 40m (131.23ft) - 38277
- 50m (164.04ft) - 38278
- 70m (229.66ft) - 38279
- 100m (328.08ft) - 38280