



Cavo HDMI Standard Gold Line, 10m

Cod.Art.: 37866

Descrizione

- Cavo HDMI 2.0 Standard di qualità superiore per installazioni professionali e ambienti critici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Connettori e contatti in metallo placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione, resistente alla corrosione, conduttori OFC 24AWG ad alte prestazioni

Compatibile con lo standard HDMI 2.0: 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certificato HDMI ATC; 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI High Speed Gold Line, la soluzione professionale ad alte prestazioni per ambienti critici e installazioni senza compromessi.

I cavi HDMI High Speed Gold Line sono realizzati con conduttori 24AWG OFC con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

Questi cavi di qualità superiore a bassa attenuazione garantiscono trasmissioni di segnali affidabili anche su distanze molto lunghe.

Le specifiche HDMI 2.0 supportano una larghezza di banda di 10.2Gbps con cavi lunghi più di 7.5m. Cavi lunghi fino a 7.5m sono classificati come high speed, cavi di lunghezze superiori a 7.5m sono classificati come standard.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale: lega di zinco placcato oro 24K
- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: bronzo fosforoso
- Rivestimento pin: oro 24K 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20 x 11.6 x 34.1mm (0.79x0.46x1.34in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: HDMI Standard con Ethernet
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 8.5mm (0.33in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame purificato OFC
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 85mm (3.35in)
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Approvato ATC: Sì

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 37866
- EAN: 4002888378666

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 37860 - 0.5m (1.64ft)
- 37861 - 1m (3.28ft)
- 37862 - 2m (6.56ft)
- 37863 - 3m (9.84ft)
- 37864 - 5m (16.44ft)
- 37865 - 7.5m (24.61ft)
- 37866 - 10m (32.81ft)
- 37867 - 15m (49.21ft)
- 37868 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019