



Cavo HDMI High Speed Black Line, 2m

Cod.Art.: 36472

Descrizione

- Cavo HDMI 2.0 High Speed entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 30AWG in rame resistenti alla corrosione
- HDMI 2.0: 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certificato HDMI ATC; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI High Speed Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi HDMI High Speed Black Line sono realizzati con conduttori 30AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

Supportano le specifiche HDMI 2.0 con una larghezza di banda massima di 18Gbps fino a 5m di lunghezza.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: bagliore d'oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: HDMI High Speed con Ethernet
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: acciaio rivestito di rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: foglio di alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 22mm (0.87in)
- Temperatura operativa: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 85°C (14°F - 185°F)
- Certificazione ATC: Si

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL, ATC

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36472
- EAN: 4002888364720

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019