



Cavo DisplayPort 1.2 Anthra Line, 3m

Cod.Art.: 36483

Descrizione

- Cavo DisplayPort 1.2 professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Guscio in ABS con connettori e contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 27AWG in rame stagnato resistenti alla corrosione
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono realizzati con conduttori 27AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, audio digitale a 32 canali e Dolby True HD. I cavi DisplayPort Anthra Line sono in grado di inviare segnali ad una profondità colori di 4:4:4 per una riproduzione più accurata possibile.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS

- Placcatura dei Connettori: Oro 24K 15µm
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Oro 24K 3µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7.3mm (0.29in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 27AWG
- Schermatura: Maglia di rame 65%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 32.4 Gbit/s
- Risoluzione massima:
 - 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
 - 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
- Raggio minimo di curvatura: 58.4mm (2.14in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36483
- EAN: 4002888364836

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36480 - 0.5m (1.64ft)
- 36481 - 1m (3.28ft)
- 36482 - 2m (6.56ft)
- 36483 - 3m (9.84ft)
- 36484 - 5m (16.40ft)

© LINDY 2019