

Cavo alimentazione a Y IEC C14 a 2xC13, 2m
Cod.Art.: 30039



Descrizione

- Connettore A: IEC C14
- Connettore B: 2x IEC C13
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 0.75mm²
- Numero di conduttori: 3
- Sezione: 0.75mm²
- Lunghezza: 2m
- Temperatura operativa: -10 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: -25 a 70°C
- Colore: nero
- Garanzia: 10 anni

Lunghezze disponibili: 2m

- IEC C13 a Y: 1.50m circa
- Y a IEC C14: 0.50m circa