



Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI & VGA Dual Display

Cod.Art.: 43179

Descrizione

- Converte una porta USB 3.1 Tipo C in porte HDMI e VGA
- Richiede il supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode sulla porta USB 3.1
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Plug and Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.1 Tipo C Dual Display consente di collegare due schermi ad un Macbook, ultrabook o notebook dotato di porta USB 3.1 Tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode. Grazie al supporto delle funzioni SST (Single Stream Transport) e MST (Multi-Stream Transport), il Converter è in grado di inviare la stessa immagine su entrambi i monitor (SST) o di inviare segnali separati con informazioni diverse ad ogni singolo monitor (MST), il tutto configurabile facilmente dalle impostazioni video del computer.

L'installazione è facile e veloce, non necessita di driver e il design reversibile del connettore Tipo C consente di inserirlo in qualsiasi verso. Perfetto sia per uso professionale sia per utenti finali.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a HDMI & VGA
- Standard interfacce: HDMI, VGA
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Chipset: Synaptics VMM3332BJGR
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e supporto DisplayPort Alternate Mode

- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, supporto SST & MST

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina), 1 x VGA (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 55x45x15mm (2.17.x1.77x0.59in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 140mm (5.51in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.02kg (0.04lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Peso complessivo: 0.05kg (0.11lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.1 Tipo C a Dual Display HDMI & VGA
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43179
- EAN: 4002888431798