



Converter USB 3.0 a VGA

Cod.Art.: 43172

Descrizione

- Connessione di un monitor VGA ad una porta USB 3.0 del PC
- Richiede PC con processore Intel serie i di terza generazione (o superiori)
- Facile da installare, alimentata dal Bus USB 3.0
- Compatibile con Windows 7, 8 & 10
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.0 a VGA consente di aggiungere un monitor Full HD 1080p ad un computer da una porta USB 3.0 Tipo A, ideale come unità di espansione di notebook e ultrabook.

E' un'alternativa ad una scheda video tradizionale con la praticità di una periferica USB; il monitor connesso può essere impostato come video primario, mirrored o come estensione del desktop. Basta installare i driver e collegarlo al computer. Prima dell'installazione assicurarsi che non ci siano altri driver DisplayLink o MCT già installati.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo A a VGA
- Standard interfacce: VGA
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 1920x1200 & 1080p
- Risoluzione massima in uscita: 1920x1200 & 1080p
- Chipset: FL2000
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A, Intel serie i terza generazione o superiore
- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -

- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo A (Maschio)
- Uscite: 1 x VGA (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 22x48x13mm (0.87.x1.89x0.51in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 90mm (3.54in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.019kg (0.04lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 120x120x20mm (4.72x4.72x0.79in)
- Peso complessivo: 0.025kg (0.06lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.0 a VGA per Intel serie i 3rd Generation
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43172
- EAN: 4002888431729