



Cavo USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, 10m

Cod.Art.: 36677

Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo A a B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m e 10m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo B Maschio

- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - B: 11.8x35x10.2mm (0.47x1.38x0.40in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.4mm (0.17in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore:
- Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale:
- Raggio minimo di curvatura:
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH & UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36677
- EAN: 4002888366779

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36670 - 0.2m (0.66ft)
- 36671 - 0.5m (1.64ft)
- 36672 - 1m (3.28ft)
- 36673 - 2m (6.56ft)

- 36674 - 3m (9.84ft)
- 36675 - 5m (16.44ft)
- 36676 - 7.5m (24.61ft)
- 36677 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019