



Cavo USB 3.1 Tipo C a C Black Line, 1m

Cod.Art.: 36906

Descrizione

- Cavo USB 3.1 Tipo C entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Velocità di trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10Gbps
- Guscio in PVC, connettori in nichel con contatti placcati oro
- Cavo con tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 3.1 Tipo C a C Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte prestazioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bi-direzionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

I cavi USB 3.1 Tipo C a C Black Line sono realizzati con conduttori in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10Gbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m e 1.5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.1 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 3.1 Tipo C Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro 24K
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 3.1
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 26/32/32AWG
- Schermatura: Maglia in rame stagnato 75%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10 Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5-1.5m: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36906
- EAN: 4002888369060

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36905 - 0.5m (1.64ft)
- 36906 - 1m (3.28ft)
- 36907 - 1.5m (4.92ft)

© LINDY 2019