



Prolunga USB 2.0 Tipo A Anthra Line, 0.5m

Cod.Art.: 36701

Descrizione

- Prolunga USB 2.0 Tipo A professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono le prolunghe USB 2.0 Tipo A Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo A Femmina

- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A (M): 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - A (F): 17x35x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.4mm (0.17in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 26/28AWG
- Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 5.8db/km
- Raggio minimo di curvatura: 16mm (0.63in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH & UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36701
- EAN: 4002888367011

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36700 - 0.2m (0.66ft)
- 36701 - 0.5m (1.64ft)
- 36702 - 1m (3.28ft)
- 36703 - 2m (6.56ft)
- 36704 - 3m (9.84ft)

- 36705 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019