



Cavo USB 3.0 Tipo A a B Anthra Line, 1m

Cod.Art.: 36741

Descrizione

- Cavo USB 3.0 Tipo A a B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro
- Cavo con tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 3.0 Tipo A a B Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 3.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 3.0 Tipo B Maschio

- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - B: 12.2x35x13.5mm (0.48x1.38x0.53in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 24/28/30AWG
- Schermatura: Treccia in alluminio 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz<25DB
- Raggio minimo di curvatura: 48mm (1.89in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36741
- EAN: 4002888367417

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36740 - 0.5m (1.64ft)
- 36741 - 1m (3.28ft)
- 36742 - 2m (6.56ft)
- 36743 - 3m (9.84ft)

- 36744 - 5m (16.40f)

© LINDY 2019