



Cavo USB 3.2 Tipo C a C, 20Gbit/s, Black Line, 0.5m

Cod.Art.: 36905

Descrizione

- Cavo entry level USB 3.2 Gen 2x2 da tipo C a C, 3A (60W), per applicazioni domestiche e piccoli uffici.
- SuperSpeed USB 20Gbps - supporta velocità di trasferimento dati fino a 20Gbps
- Robusta struttura in PVC, connettori in nichel, contatti placcati in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 Tipo C a C della linea Black Line di Lindy sono soluzioni entry level per la connessione ad alta risoluzione, perfette per la casa e i piccoli uffici.

I cavi Black Line USB 3.2 Tipo C a C sono caratterizzati da una tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni premium e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti placcati in oro mantengono l'integrità del segnale e l'affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 20Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di elevati flussi di dati.

Lo standard USB Tipo C è dotato di un connettore reversibile, quindi non importa in quale verso venga inserito il cavo, si otterrà comunque una connessione. Questo connettore permette un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica di host e dispositivi.

I cavi Black Line USB 3.2 Tipo C a C sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m e 1.5m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.2 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 3.2 Tipo C Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro 24K
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.2 Gen 2x2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Potenza cavo conduttore: 26AWG
- Dati diametro conduttore: 32AWG
- Schermatura: Treccia in rame 75%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 20 Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5-1.5m: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36905
- EAN: 4002888369053

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36905 - 0.5m (1.64ft)
- 36906 - 1m (3.28ft)
- 36907 - 1.5m (4.92ft)