



Adattatore multiporta da USB 3.0 Type-C™ a HDMI



Manuale d'uso DA-70855

Introduzione

L'adattatore Multiport USB Type-C™ a 3 porte USB aggiunge altre tre porte al dispositivo USB-C™. Collega una TV aggiuntiva, monitora il tuo notebook tramite la connessione HDMI o tieni una presentazione tramite un proiettore. a risoluzione più alta possibile è UHD (4K/30Hz). Inoltre, l'adattatore ha una porta USB 3.0 tramite la quale è possibile collegare dispositivi USB esterni. Questo è anche conforme alle

specifiche USB-BC (USB Battery Charging) 1.2, che consente di caricare dispositivi mobili (5V/1,5A max). Inoltre, una porta USB-C™ con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0 viene fornita per alimentare il notebook mentre si utilizza l'adattatore. L'adattatore Multiport è adatto a tutti i sistemi operativi: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Caratteristiche

- Chipset: AG6310 + LDR6023SD
- Supporto ingresso USB-C, USB 3.0 e uscita HDMI
- Supporto HDMI 4K x 2K a 30 Hz, larghezza di banda di 9 Gbps
- Supporto trasmissione USB 3.0 super speed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta BC 1.2, la porta USB-A può raggiungere 7,5 W (5 V/1,5 A)
- La porta USB 3.0 supporta la ricarica e la trasmissione dati simultanea per il dispositivo USB
- Supporto ricarica per dispositivi con compatibilità USB-C e alimentazione adattatore allo stesso tempo
- La porta USB-C femmina fornisce corrente fino a 60 W (20 V/3 A)
- Interfacce USB-C con supporto Plug and Play e hot swap, facile da usare e da trasportare

Contenuto della confezione

- 1 x Unità principale: Adattatore multiporta da USB Type-C™ a HDMI, 3 porte
- 1 x Manuale

Specifiche tecniche

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 USB-C maschio/1 USB-C femmina
Uscita	1 HDMI femmina/1 USB-A femmina
Risoluzione	
Risoluzione	Fino a 4K x 2K a 30 HZ
Caratteristiche fisiche	
Peso	39 g
Dimensione L-P-A	Unità principale: 75x47x15mm Cavo: 150 mm
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45 °C
Umidità operativa	da 10% a 85% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a +70 °C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% UR (senza condensa)
Alimentazione	
Porta USB 3.0	Fino a 7,5 W (5 V/1,5 A)
Porta di ricarica USB-C	Fino a 60 W (20 V/3 A)

Funzionamento

1. Collegare la porta USB-C maschio di questo prodotto al MacBook[®] o al Chromebook[®]
2. Collegare l'uscita HDMI di questo prodotto ad un dispositivo HDTV con un cavo HDMI
3. Collegare l'uscita USB 3.0 di questo prodotto a un dispositivo dotato di porta USB 3.0/2.0 utilizzando un cavo USB
4. Collegare la porta di ricarica USB-C; la porta può ricaricare un computer host e supporta il funzionamento simultaneo di questo adattatore

Nota:

- 1. Quando si collega la porta USB-C maschio dell'adattatore a un Chromebook[®], il mouse che si desidera collegare alla porta USB 3.0 non funzionerà immediatamente, ma con qualche secondo di ritardo. Il problema si verifica inoltre in altri adattatori type-c simili (tra cui l'adattatore Apple originale 3 in 1) durante il collegamento a Chromebook[®].**
- 2. Quando si collega e si scollega l'adattatore PD, i dispositivi USB si scollegheranno in modo evidente, quindi si ricollegheranno in pochi secondi al fine di impedire la perdita o il danneggiamento dei dati. Evitare di scollegare l'adattatore PD dalla presa CA durante il trasferimento di dati**