

# Splitter Hub DisplayPort a 2 porte DisplayPort con MST

4K@30Hz, alimentato tramite USB, funzione Video Wall

Part No.: **207768**

---

## Caratteristiche:

- Duplica un segnale DisplayPort (DP) in Ultra-High-Definition UHD su due schermi DisplayPort UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta DTS MAster Audio compresso e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta modalità Mirror, Extended e Multi-Stream Transport (MST) per massimizzare le capacità di lavoro e gioco
- Modalità mirror duplica lo schermo del computer su due display con risoluzione fino a 4K@30Hz
- La modalità Extended consente di estendere lo spazio di lavoro desktop fino a due schermi aggiuntivi con risoluzioni fino a 4K@30Hz
- La modalità Multi-Stream Transport (MST) permette di creare una parete video per una esperienza più intensa, utilizzando due schermi - con risoluzione fino a 3840x2160 a 30Hz - come se fosse un'unico schermo
- Alimentato tramite USB con installazione Plug and Play; non sono richieste configurazioni speciali
- Cavo DisplayPort integrato
- Ideale per migliorare le capacità di visualizzazione o creare un video wall in scuole, chiese, sale conferenze, fiere e punti vendita; perfetto per la segnaletica digitale e la tecnologia AMD Eyefinity nel gioco
- Compatibile HDCP 2.2
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- DP 1.2
- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

### Conessioni

- Un DisplayPort (DP) maschio (ingresso)
- Due DisplayPort (DP) femmina (uscita)
- Un ingresso alimentazione 5 V / 2 A USB Micro-B femmina

#### Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massima interfaccia singola: 5.4 Gbps, 3840x2160 a risoluzione 30 Hz
- Uscita video: HDCP 2.2, DVI 1.0

#### Risoluzioni Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Informazioni generali

- Dimensioni: 255 x 50 x 11 mm
- Alimentatore USB Micro-B 5 V / 1 A, 1m
- Peso: 50 g
- Alloggiamento: plastica

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

#### Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista//7/8.1/10
- DP 1.2 scheda grafica

#### Contenuto della confezione

- Splitter Hub DisplayPort a 2 porte DisplayPort con MST
- Manuale utente



