

Hub Industriale USB 3.0 7 Porte

Sette Porte USB 3.0 Tipo A, Protezione ESD 20 kV, A/C, alimentazione opzionale tramite bus e morsetti, guida DIN, montaggio a parete, custodia metallica, vite di sicurezza

Part No.: **164405**

Caratteristiche:

- Fornisce sette porte USB 3.0 SuperSpeed per periferiche aggiuntive
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Alloggiamento in robusto metallo e le connessioni USB con chiusura a vite offrono una maggiore sicurezza nelle aree ad alto traffico e negli ambienti industriali
- I piedini in gomma inclusi, i supporti a muro removibili e il supporto per la guida DIN forniscono molteplici possibilità di installazione
- Diverse opzioni di alimentazione, tramite AC, bus e morsettiera con protezione da sovracorrente e ESD da 20 kV; non supporta l'uso simultaneo di morsettiera e alimentazione AC
- Supporta specifiche ricarica batteria 1.2 (BC 1.2)
- Retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1
- Indicatore LED per alimentazione e attivazione porta
- Plug and Play
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

Porte

- Velocità di trasferimento: 12 Mbps / 480 Mbps / 5 Gbps
- Sette porte USB 3.0 tipo A
- Una porta USB 3.0 tipo B
- Porta VDC 9 - 40 polarità inversa
- Porta VDC 9 - 40 polarità inversa, blocco terminale 3 pin

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 15.8 x 3.2 x 8 cm
- Peso: 0.33 kg
- Cavo USB 3.0 tipo A a tipo B: 1 m; connettore a vite
- Alloggiamento: metallo
- Staffe in metallo per installazione a parete removibili
- Staffe per installazione su barra DIN removibili
- Indicatore LED di alimentazione: verde

Requisiti di sistema

- Non supporta simultaneamente l'uso con blocco terminale e alimentazione A/C
- PC o Mac dotato di USB
- Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 o Mac OS 9 o superiore
- Porta USB disponibile

Ambiente operativo

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 – 96%

Contenuto della confezione

- Hub Industriale USB 3.0 7 Porte
- Cavo USB
- Una staffa per fissaggio su guida DIN
- Due staffe per fissaggio a muro
- Blocco terminale a 3 pin
- Manuale utente



