

# Adattatore Mini DisplayPort 3-in-1 4K

Mini DisplayPort Maschio a HDMI/DVI/VGA Femmina, Passivo/Attivo, Bianco

Part No.: **207362**

---

## Caratteristiche:

- Adattatore 3-in-1 converte un segnale Mini DisplayPort in un segnale 4K HDMI o 1080p DVI o VGA
- Fornisce un segnale video digitale di alta qualità - ideale per l'uso di una sorgente Mini DP con uno schermo HDMI, DVI o VGA
- Supporta Deep Color, applicazioni con larghezza di banda di 3 Gbps e risoluzioni a 1080p (1920 x 1200p) per VGA e DVI o 4K (3840 x 2160p) per HDMI
- Consente a monitor, TV o schermi di essere configurati in modalità Extended o Mirrored
- La configurazione HDMI supporta risoluzione video Ultra-High-Definition (UHD) fino a 4K@30Hz (3840 x 2160p) e audio digitale non compresso 5.1
- Configurazione DVI supporta risoluzioni video in alta definizione fino a 1080p@60Hz (1920 x 1080p); il DVI non supporta l'audio
- Configurazione VGA supporta risoluzioni video in alta definizione fino a 1080p@60Hz (1920 x 1080p); il VGA non supporta l'audio
- Design integrato per semplificare il collegamento ed eliminare i grovigli di cavi
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

### Connessioni

- Una connessione Mini DisplayPort 20-pin maschio
- Una connessione HDMI 19-pin femmina, passiva
- Una connessione DVI 24+5-pin femmina, passiva
- Una connessione VGA/HD15 15-pin, femmina, attiva
- Contatti ricoperti in nichel
- PVC pressofuso e guscio in ABS

### Informazioni generali

- Supporta 8-bit e 10-bit Deep Color
- Larghezza di banda 3 Gbps
- Massima risoluzione single link  
3840 x 2160 (4K@30Hz) per HDMI  
1920 x 1200 (1080p@60Hz) per DVI e VGA
- Supporta una linea, una direzione, supporta connessione a quattro linee
- Passivo/Attivo

#### Risoluzioni Video

- VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Informazioni fisiche

- Lunghezza del cavo: 25 cm
- Alloggiamento: 7.5 x 4 x 1.8 cm
- Peso: 48 g
- Alloggiamento: plastica

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 -80 %

#### Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superiore

#### Contenuto della confezione

- Adattatore Mini DisplayPort 3-in-1 4K
- Manuale utente



