

Splitter HDMI 2 porte 1080p

Alimentato USB, Nero

Part No.: **207652**

Caratteristiche:

- Trasmette immagini video da una sorgente HDMI su due display HD
- Trasmette un segnale forte e chiaro da lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Possibilità di mettere in cascata fino a tre livelli per espandere la distribuzione del segnale a più schermi
- Compatibile HDCP
- Supporta LPCM, DTS @ Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Supporta risoluzione 1080p HD, video 3D e Deep Color
- Supporta amplificatore video di banda fino a 2,25 Gbps
- Plug and play
- Plug-and-play; non richiede configurazione o remoto
- Contatti dorati
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Distanza sorgente-splitter: fino a 15 m
- Distanza splitter-monitor: fino a 15 m
- Alimentazione: 5 W; cavo USB, 0.7 m

Conessioni

- Un HDMI femmina, 19-pin (entrata)
- Due HDMI femmina, 19-pin (uscita)
- Un USB Mini-B femmina, 5-pin (entrata)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: 2.25 Gbps, 1920x1200, 1080p
- Conforme HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 e DVI 1.0
- Frequenza: 2.25 Gbps / 225 MHz

Risoluzioni Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Interruttore
- Dimensioni: 60 x 54 x 20 mm
- Peso: 0.04 g
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 – 70°C
- Temperatura di stoccaggio: -10 – 80°C
- Umidità operativa (senza condensa): 10 - 85%
- Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI 2 porte 1080p
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale utente



