

Adattatore Mini DisplayPort a VGA attivo

Mini DisplayPort Maschio a VGA Femmina, 1080p, Nero

Part No.: **151504**

Caratteristiche:

- Collega una sorgente DisplayPort a un cavo per schermo VGA
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080p@60Hz (1080p, Full HD); l'audio deve essere trasferito separatamente
- Permette di visualizzare immagini in alta definizione (HD) su monitor, proiettori o altri dispositivi di visualizzazione VGA; supporta uscita video analogica 1080p
- Adattatore attivo (rigenerazione del segnale) supera le limitazioni della scheda video/grafica non DP++ (dual-mode) e assicura la migliore connessione a monitor HD, proiettori e molti altri dispositivi
- Convertitore digitale integrato ad analogico per uscita segnale analogico VGA
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS2
- UL20276
- DisplayPort 1.2a

Informazioni generali

- Conversione attiva mini DP
- Massimo single-link range: risoluzione 1920x1080p@60Hz (1080p)
- Connettori 32 AWG
- Tensione di resistenza: 300 V DC
- Resistenza all'isolamento: 5 MOhms
- Resistenza conduttiva: 10 Ohm

Conessioni

- Un connettore Mini DisplayPort 20-pin maschio
- Un connettore VGA 15-pin Femmina
- Placcato nickel
- Copriconnettore in PVC
- Attivo

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 4,5 x 1,5 x 19,5 cm
- Peso: 34 g
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 9 o superiore o Linux

Contenuto della confezione

- Adattatore Mini DisplayPort a VGA attivo

