

Switch Multiviewer HDMI 4 porte 1080p

Switch con quattro ingressi su un solo schermo, amplificatore di larghezza di banda video, telecomando, nero

Part No.: **207881**

Caratteristiche:

- Condivide fino a quattro sorgenti audio/video HDMI su un unico schermo contemporaneamente o uno alla volta
- La funzione multiviewer supporta quattro modalità personalizzabili: Schermo intero e tre varianti della Modalità Combo con commutazione continua tra le sorgenti
- Supporta risoluzione 1080p, video HD 3D e Deep Color (36-bit/pixel)
- Risoluzione 1080p, 3D, Deep Color
- Amplificatore di banda video integrato
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e audio Dolby TrueHD
- Supporta uscita audio Stereo, Coassiale e Toslink per il collegamento ad un amplificatore o ricevitore per una qualità ottimale del suono
- Commutazione tra le sorgenti tramite telecomando o in modo manuale tramite un tasto sull'apparecchio
- Soluzione audio/video flessibile per sale conferenze (per condividere idee e dati), segnaletica digitale (riduzione dello spazio e dei costi per più schermi), sicurezza e altre applicazioni
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro
- Compatibile Full HDCP
- Alimentato AC con installazione Plug and Play; non richiede configurazioni speciali
- Installazione plug-and-play
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDMI 1.3
- HDCP 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Distanza sorgente-switch: fino a 15 m
- Distanza switch-schermo: fino a 15 m
- Lo switching senza interruzioni è supportato quando le risoluzioni delle sorgenti sono le stesse (quando le fonti hanno risoluzioni diverse si verifica un ritardo di tre secondi)
- Alimentazione: 12 VDC @ 2 A ; alimentatore AC, 0.9 m

Conessioni

- Un HDMI femmina, 19-pin (uscita)
- Quattro HDMI femmina, 19-pin (ingresso)
- Una connessione audio stereo femmina, 3.5 mm (uscita)
- Una connessione coassiale femmina, S/DPDIF (uscita)
- Una connessione Toslink femmina (uscita)
- Una connessione USB, Mini-B (ingresso) solo per usi di fabbrica
- Una connessione di alimentazione 12 VDC femmina, OD 5.5 mm / ID 2.1 mm (ingresso)

Segnale entrata/uscita

- Segnale video in entrata: 400 - 600 mV
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: 2.25 Gbps e risoluzione 1080p
- Uscita video: HDMI 1.3, HDCP 1.4a
- Frequenza: 2.25 Gbps / 225 MHz

Risoluzioni Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Alimentatore: 12 VDC / 2 A; 0.9 m
- Interruttore
- Dimensioni: 213 x 100 x 25 mm
- Peso: 0.46 kg
- Alloggiamento: metallo

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Switch Multiviewer HDMI 4 porte 1080p
- Telecomando
- Alimentatore
- Manuale utente



