

Splitter HDMI 4 porte 4K compatto

4K@30Hz, alimentazione AC, Nero

Part No.: **207706**

Caratteristiche:

- Replica un segnale audio/video digitale Ultra-High-Definition (UHD) per quattro schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta amplificazione banda video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps per canale (10.2 Gbps in totale) per schermi 4Kx2K
- Supporta 36-bit Deep Color (12-bit per canale) e sYCC Color Space
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP
- Multipli splitter (cinque in totale) possono essere messi in cascata per supportare 16 schermi 4K
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro
- Plug and play
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Distanza sorgente-splitter e splitter-schermo: fino a 15 m
- Alimentatore: 5 VDC / 1 A; 70 cm
- Consumo energetico: 5 W

Conessioni

- Una HDMI femmina (entrata)
- Quattro HDMI femmina (uscita)
- Un jack di alimentazione 5 VDC femmina (entrata)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: 10.2 Gbps e risoluzione 4096x2160 a 24 Hz
- Uscita video: HDMI 1.4, HDCP 1.4

Risoluzione video supportata

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Tasto Reset
- Dimensioni: 81 x 58 x 18 mm
- Peso: 0.3 kg
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI 4 porte 4K compatto
- Alimentatore
- Manuale utente



