

Switch HDMI 2 porte 1080p

Commutazione automatica e manuale, Nero

Part No.: **207911**

Caratteristiche:

- Connette due sorgenti video HD a un singolo schermo HDMI
- Supporta larghezza di banda video fino a 250 MHz e 2.5 Gbps per canale (7.5 Gbps totali) per schermi 1080p
- Risoluzione 1080p, 3D, Deep Color
- Supporta 36-bit Deep Color(12-bit per canale), 4:4:4 sottocampionamento della cromaticità
- Supporta la commutazione automatica (quando viene rilevato un segnale HD) e la commutazione manuale (tra sorgenti, tramite la pressione di un pulsante)
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e audio Dolby TrueHD
- Supporta video 3D e 8-bit (24-bit totali) Deep Color
- Supporta larghezza di banda video fino a 2.5 Gbps per 1080p
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro
- Compatibile HDCP
- Plug-and-Play
- Plug and play: non richiede configurazioni, alimentatore o requisiti remoti
- Contatti dorati
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- HDMI 1.3b
- HDCP 1.0 / 1.1
- CE
- FCC
- RoHS2

Informazioni generali

- Distanza sorgente-switch: fino a 5 m
- Distanza switch-schermo: fino a 5 m
- Consumo: 5 volts

Conessioni

- Un HDMI maschio (uscita)
- Due HDMI femmina (ingresso)

Segnale entrata/uscita

- Segnale video in entrata: 400 - 600 mV
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)

- Portata massima single-link: 2,5 Gbps e risoluzione 1080p
- Uscita video: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1
- Frequenza: 2.5 Gbps / 250 MHz

Risoluzione video supportata

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e porta di connessione
- Interruttore
- Dimensioni: 51 x 51 x 15 mm
- Peso: 0.03 kg
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

Contenuto della confezione

- Switch HDMI 2 porte 1080p
- Manuale utente



