

**Industrial Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BSS-VAPM-24V
Nr.Cat.	2493480000
Versione	Connettore di potenza, Flangia, PROFINET, Set flangia
GTIN (EAN)	4050118522143
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	66 mm	Lunghezza (pollici)	2,598 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1,811 inch
Peso netto	54 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 100	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Collegamento 1	Molla autobloccante	Colori	grigio argento
Grado di lordura	2	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	Leghe di rame
Materiale guarnizione	NBR	Numero di poli	5
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,75 mm ²
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di bloccaggio	Push Pull
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare		

Norme

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET	N° certificato (UR)	E92202
--------------------	-----------------------------------	---------------------	--------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	16 A	Tensione d'esercizio	24 V
----------------------------	------	----------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Approvazioni

Omologazioni





ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
---------------------	----------------------

**Industrial Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules