

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche  
PROFINET

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BHD-VAPM
Nr.Cat.	<a href="#">2493490000</a>
Versione	Connettore di potenza, Flangia dispositivo, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati**
**Industrial Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Lunghezza	14,2 mm	Lunghezza (pollici)	0,559 inch
Larghezza	36,2 mm	Larghezza (pollici)	1,425 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Peso netto	23 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dati generali**

Cicli di inserimento	500	Colori	grigio argento
Grado di lordura	2	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale guarnizione	NBR
Tipo di bloccaggio	Push Pull	Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare

**Norme**

N° certificato (UR)	E92202
---------------------	--------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

**Approvazioni**

Omologazioni


**Downloads**

 Dati ingegneristici [STEP](#)

