

**Industrial Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5
Nr.Cat.	2465440000
Versione	Connettore di potenza, Connettori, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN)	4050118522136
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	85,4 mm	Lunghezza (pollici)	3,362 inch
Larghezza	26,8 mm	Larghezza (pollici)	1,055 inch
Posizione verticale	36,2 mm	Altezza (pollici)	1,425 inch
Peso netto	90 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 100	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Collegamento 1	Molla autobloccante	Colori	grigio argento
Diametro guaina, max.	13 mm	Diametro guaina, min.	8 mm
Grado di lordura	2	Grado di protezione	IP65, IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	Lega di rame
Materiale guarnizione	NBR	Materiale guarnizione cavo	EPDM
Numero di poli	5	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,75 mm ²	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di bloccaggio	Push Pull		

Norme

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET	N° certificato (UR)	E92202
--------------------	-----------------------------------	---------------------	--------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	16 A	Tensione d'esercizio	24 V
----------------------------	------	----------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Foglio dati

**Industrial Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici



Downloads

Dati ingegneristici

[STEP](#)

**Industrial Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules