

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, a 2 poli, B, 16 A compatto (1UM)



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Esecuzione del prodotto	Apparecchio compatto
Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Numero di poli / Nota	1P+N
Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880	1
Protezione da contatto contro la folgorazione / secondo EN 50274	sicurezza a prova di dito e di dorso della mano
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Funzione di commutazione / Ritardo di breve durata	No
Categoria di sovratensione	III
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	16 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	230 V

<b>Frequenza della tensione di alimentazione</b>	
• valore nominale	50Hz
<b>Classe di protezione</b>	
Grado di protezione IP	IP20, con dispo...ri collegati
<b>Dissipazione</b>	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,35 W
<b>Elettricità</b>	
• Corrente di intervento	50 ... 500
• Corrente di intervento	1 ... 16
<b>Dettagli</b>	
<b>Caratteristica del prodotto</b>	
• senza alogeni	Sì
• senza silicone	Sì
Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Sì
<b>Conessioni</b>	
• Sezione di conduttore collegabile	
— filo rigido	0,75 ... 16 mm <sup>2</sup>
— multifilare	0,75 ... 16 mm <sup>2</sup>
• Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	0,75 ... 10 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	1,2 ... 2 N·m
Posizione / del cavo di rete	qualunque
<b>Progettazione meccanica</b>	
Altezza	90 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68,5 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	1
Tipo di fissaggio	Guida DIN (REG)
Posizione di montaggio	a piacere
Peso netto	150 g
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +75 °C
<b>Certificati</b>	



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5SV6016-6KK16>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV6016-6KK16>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5SV6016-6KK16](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SV6016-6KK16)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







