

## Binocolo con fotocamera TG-125

Binocolo con fotocamera digitale incorporata



- Ingrandimento di 10 volte
- Campo visivo di 101m su 1000m
- Intervallo di messa a fuoco del telescopio da 3m all'infinito
- Intervallo di messa a fuoco della fotocamera da 50m all'infinito
- Risoluzione foto HD
- Risoluzione video VGA
- MicroSDcard fino a 32GB (non incluso)



### Specifiche tecniche:

- Ingrandimento: 10 volte
- Diametro della lente: 25mm
- Campo visivo: 101m / 1000m
- Tipo di sensore: CMOS
- Pixel effettivi: 1,3 milioni
- Dimensione del file della foto: 1280x960
- Risoluzione video / fotogrammi: 640x480 / 30fps
- Formato foto / video / audio: JPEG / MPEG / 16Bit
- Collegamenti: Mini-USB
- Espansione della memoria: Fino a 32 GB (non inclusa)
- Peso / Dimensioni: 230g / 17,2x13,5x6,5cm
- Alimentazione: 2x batterie AA (LR6, litio, NiMH) (non incluse)

### Contenuto della confezione:

- TrendGeek TG-125
- Cavo Mini-USB
- Panno di pulizia
- Manuale di istruzione

Numero di articolo 4790

