

PAC
PAC-UNIV-HE16-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PAC-UNIV-HE16-F-3M
Nr.Cat.	1349770030
Versione	Cavo preconfezionato, PAC
GTIN (EAN)	4032248176144
CPZ	1 Pezzo

PAC
PAC-UNIV-HE16-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	214 g
------------	-------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-10 °C
Temperatura d'esercizio	-10...50 °C	Temperatura di magazzino	-10...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Interfaccia PLC	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm ²)	Collegamento interfaccia	HE10 16P
Numero di poli, min.	16 poli	Diametro esterno	8 ± 1 mm
Cavo	Cavo LiYY	Lunghezza del cavo	3 m
Materiale	PVC	Sezione del conduttore	0,14 mm ²

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	≤ 150mΩ/m

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Documentazione utente	Colours chart
-----------------------	-------------------------------