

SAISC-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a crimpare è caratterizzato da un'alta affidabilità funzionale. Con questa tecnologia di collegamento, il conduttore viene crimpato con il contatto e poi innestato nel portacontatti. Il collegamento tra il conduttore e il contatto è resistente alle vibrazioni e garantisce stabilità a lungo termine.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAISC-D-RR-6.6-C5
Nr.Cat.	1380560000
Versione	Connettore maschio di configurazione libera, M12, Connettore maschio, diritto
GTIN (EAN)	4050118182637
CPZ	1 Pezzo

SAISC-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 25 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 85 °C Temperatura d'esercizio , min. -20 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C	Categoria	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Cicli di inserimento	≥ 200	Codifica	D
Collegamento schermato	Sì	Corrente nominale	4 A
Diametro del cavo, max.	6,6 mm	Diametro del cavo, min.	6,6 mm
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	CuZn	Numero di poli	4
Pressacavi	M 12	Sezione di collegamento, max.	0,5 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0,34 mm ²	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	50 V	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Dati generali

Materiale base della custodia	CuZn	Categoria	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 200

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Proprietà elettriche

Tensione nominale 50 V

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Foglio dati**SAISC-D-RR-6.6-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Documentazione utente	Manual

SAISC-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Schema dei poli

