

**THM
THM UR20 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens.

- Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM.
- Le etichette possono essere separate facilmente
- La stampante THM Plus S assicura una stampa ad elevata resistenza

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM UR20 GE
Nr.Cat.	1429910000
Versione	THM, Marcatori per inserti, 90 x 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118234787
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM UR20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3,543 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	362 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Approvazione secondo UL 969	No
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	giallo	Larghezza	8 mm
Materiale	pellicola di vinile	Numero per rotolo	1.000
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	1.000

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT_U_REMOTE_16/17_EN
Dati ingegneristici	EPLAN_WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**THM
THM UR20 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

