

**Accessori
GZ 12.5A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GZ 12.5A/F
Nr.Cat.	1460650000
Versione	Accessori, Fusibile, 12.5 A
GTIN (EAN)	4050118266627
CPZ	10 Pezzo

**Accessori
GZ 12.5A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	6,3 mm	Larghezza (pollici)	0,248 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Profondità	6,3 mm	Profondità (pollici)	0,248 inch
Peso netto	2,5 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Tipo di montaggio innestato

Dati caratteristici del sistema

Versione Accessori per fusibili

Dati dei materiali

Colori Grigio chiaro

Dati dimensionamento

Tensione nominale 500 V Corrente nominale 12,5 A

Fusibili

Caduta di tensione	140 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	12,5 A
Inserto portafusibile	G-Si. 6,3 x 32	Integrale di fusione	500 A ² s
Potenza erogata (@ 1,5 In)	5,5 W	Potere d'interruzione di dimensionamento	1,5 kA
Versione	Accessori per fusibili		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)