

**VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi)
VG M40 EXI BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pressacavi in poliammide adatti per zone a rischio di esplosione Ex-e (sicurezza aumentata) e Ex-i (sicurezza intrinseca).

In conformità all'avanzamento dei requisiti di prova EN60079-0:2009, ora è disponibile una versione aggiornata della norma (EN60079-0:2012).

Weidmüller offre una famiglia di prodotti senza limitazioni e in conformità alle norme, in cui i pressacavi si distinguono per una maggiore resistenza agli urti (7 Joule) e alle rigide temperature fino a -60 °C senza limitazioni.

Testati in conformità all'attuale standard e alla norma EN 60079-0:2012 / EAC e certificati ATEX / IECEx.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M40 EXI BL
Nr.Cat.	1461090000
Versione	VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4050118267235
CPZ	10 Pezzo

VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi) VG M40 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 49,2 g

Dati Generali

Apertura della chiave 1	53 mm	Apertura della chiave 2	53 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Diametro cavo, esterno, max.	32 mm
Diametro cavo, esterno, min.	22 mm	Filettatura (esterna)	M 40
Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	18 mm	Materiale	poliammide 6
Norme	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31 : 2009, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico	Protezione d'accensione	Sicurezza intrinseca Ex i
Resistenza agli urti	Versione ATEX 4 J		

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Numero del certificato pressacavo (EAC)	RU C-TR 05.B04161

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Approvazioni

Omologazioni	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP