SAIEW-M12B-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIEW-M12B-4S-TL-HW-PG9
Nr.Cat.	1467820000
Versione	Spina incorporata, M12, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4050118273427
CPZ	15 Pezzo

SAIEW-M12B-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	18,13 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-20 … +90 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Corrente nominale	4 A (4 e 5 poli)/ 2 A (8 poli)/ 1,5 A (12 poli)
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di protezione	IP67, completamente montato	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	dorata
Tensione di dimensionamento	250 V (4 poli)/ 60 V (5 poli)/ 30 V (8 e 12 poli)	Tensione nominale	250 V
Tipo di collegamento	Femmina		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002638
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-03-09
eClass 9.1	27-44-03-09		

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	STEP

SAIEW-M12B-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema dei poli

