

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | CRIMPFIX RS |
| Nr.Cat. | 1477030000 |
| Versione | Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice |
| GTIN (EAN) | 4050118284072 |
| CPZ | 1 Pezzo |

CRIMPFIX RS
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Larghezza | 390 mm | Larghezza (pollici) | 15,354 inch |
| Posizione verticale | 430 mm | Altezza (pollici) | 16,929 inch |
| Profondità | 330 mm | Profondità (pollici) | 12,992 inch |
| Peso | 23 kg | Peso netto | 23.000 g |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Collegamento elettrico 100-240 V / 50/65 Hz

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Campo di isolamento | 0,5 - 2,5 mm ² | Collegamento dell'aria compressa | 5 bar |
| Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/65 Hz | Comando | Comando elettropneumatico |
| Lunghezza dei terminali | 14/16 mm | Lunghezza di crimpatura | 8/10 mm |
| Materiali di consumo | Terminali concatenati | Sezione del terminale, max. | 2,5 mm ² |
| Sezione del terminale, min. | 0,5 mm ² | Tempo di un ciclo | ca. 1 s |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 5.0 | EC002778 |
| ETIM 6.0 | EC002778 | UNSPSC | 27-11-15-10 |
| eClass 5.1 | 17-13-01-01 | eClass 6.2 | 17-13-01-01 |
| eClass 7.1 | 17-13-01-01 | eClass 8.1 | 17-13-01-01 |
| eClass 9.0 | 17-13-01-01 | eClass 9.1 | 17-13-01-01 |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Documentazione utente | Manual |

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

