

**Spine piatte**  
**KQIG-M6/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | KQIG-M6/-6                                                          |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1491290000</a>                                          |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301328                                                       |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                           |

**Spine piatte**  
**KQIG-M6/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 1,868 g |
|------------|---------|

**Giunti**

|                                    |                   |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Colore d'identificazione           | giallo            | Diametro esterno codolo (d3)       | 11 mm             |
| Diametro interno codolo (d1)       | 3,6 mm            | Diametro interno collare (d4)      | 6,4 mm            |
| Diametro interno flangia (d2)      | 6,5 mm            | Foro                               | C 6               |
| Isolamento                         | presente          | Lunghezza collegamento (l)         | 23 mm             |
| Materiale/plastica                 | PC                | Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm <sup>2</sup> |                                    |                   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Spine piatte**  
**KQIG-M6/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**