

**Spine piatte  
KQN-M10/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori  
una qualità uniforme del collegamento elettrico  
nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tipo       | KQN-M10/-95                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1493270000</a>       |
| Versione   | Spine piatte, 95 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303018                    |
| CPZ        | 25 Pezzo                         |

**Spine piatte**  
**KQN-M10/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|      |        |            |         |
|------|--------|------------|---------|
| Peso | 4,17 g | Peso netto | 39,44 g |
|------|--------|------------|---------|

**Giunti**

|                               |              |                              |                    |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 24 mm        | Diametro interno codolo (d1) | 15 mm              |
| Diametro interno flangia (d2) | 10,5 mm      | Foro                         | M10                |
| Isolamento                    | non presente | Lunghezza codolo (a)         | 20 mm              |
| Lunghezza collegamento (l)    | 42 mm        | Sezione di collegamento cavo | 95 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Spine piatte**  
**KQN-M10/-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

