

**Spine piatte
KP-M14/-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori
una qualità uniforme del collegamento elettrico
nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------------|
| Tipo | KP-M14/-300 |
| Nr.Cat. | 1498550000 |
| Versione | Spine piatte,300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307924 |
| CPZ | 10 Pezzo |

Foglio dati

Spine piatte KP-M14/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|------|--------|------------|---------|
| Peso | 34,6 g | Peso netto | 348,8 g |
|------|--------|------------|---------|

Dati tecnici

| | |
|----------|---------------------------|
| Versione | Serie DIN 46235, standard |
|----------|---------------------------|

Giunti

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno codolo (d3) | 32 mm | Diametro interno codolo (d1) | 24,5 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 15 mm | Foro | M 14 |
| Isolamento | non presente | Larghezza flangia (b) | 48,5 mm |
| Lunghezza codolo (a) | 50 mm | Lunghezza collegamento (l) | 104 mm |
| Numero d'identificazione Cu | 32 K | Sezione di collegamento cavo | 300 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001050 | ETIM 6.0 | EC001050 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 | | |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN |

Foglio dati**Spine piatte
KP-M14/-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni