

**ES APG 80 WM10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.**

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
  - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
  - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
  - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ES APG 80 WM10
Nr.Cat.	<a href="#">1502440000</a>
Versione	10mm <sup>2</sup> , Crimpatura a WM
GTIN (EAN)	4050118310542
CPZ	1 Pezzo

**ES APG 80 WM10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 337,7 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura Crimpatura a WM

**Descrizione contatto**

Area di crimpatura , max. 10 mm<sup>2</sup>

**Inserti a crimpare**

Larghezza di crimpatura in mm 7 Sezione trasversale a crimpare in rame 10  
Larghezza di crimpatura 7 mm

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)