

ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Tipo | ES APG 80 WM 35 |
| Nr.Cat. | 1502490000 |
| Versione | 35mm ² , Crimpatura a WM |
| GTIN (EAN) | 4050118310597 |
| CPZ | 1 Pezzo |

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 349,4 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura Crimpatura a WM

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max. 35 mm²

Inserti a crimpare

| | | | |
|-------------------------------|-------|--|----|
| Larghezza di crimpatura in mm | 12 | Sezione trasversale a crimpare in rame | 35 |
| Larghezza di crimpatura | 12 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC001282 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 | | |

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)