

ES APG 80 HEX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES APG 80 HEX 16
Nr.Cat.	1502630000
Versione	Crimpatura esagonale (esagono)
GTIN (EAN)	4050118310436
CPZ	1 Pezzo

ES APG 80 HEX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 352,3 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura Crimpatura esagonale (esagono)

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura in mm	12	Sezione trasversale a crimpare in rame	16
Numero di identificazione	8	Larghezza di crimpatura	12 mm

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)