

**ES APG 80 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.**

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
  - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
  - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
  - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Tipo       | ES APG 80 HEX 150              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1502720000</a>     |
| Versione   | Crimpatura esagonale (esagono) |
| GTIN (EAN) | 4050118310900                  |
| CPZ        | 1 Pezzo                        |

**ES APG 80 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 300,5 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura Crimpatura esagonale (esagono)

**Inserti a crimpare**

|  |      |   |        |
|--|------|---|--------|
| Larghezza di crimpatura in mm          | 5    | Sezione trasversale a crimpare in alluminio | 95+120 |
| Sezione trasversale a crimpare in rame | 150  | Numero di identificazione                   | 22     |
| Larghezza di crimpatura                | 5 mm |   |        |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)