

Accessori
AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- lunghezza di spellatura da 3 a 20 mm
- lunghezza minima conduttore 22 mm più lunghezza di spellatura
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA VRM 4,37
Nr.Cat.	2007390000
Versione	Macchine automatiche, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392807
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati**Accessori
AIMESA VRM 4,37**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	1,6 mm	Altezza (pollici)	0,063 inch
Profondità	26,8 mm	Profondità (pollici)	1,055 inch
Peso netto	4 g		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------