

**Accessori**  
**AIMESA VRM 1,65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- lunghezza di spellatura da 3 a 20 mm
- lunghezza minima conduttore 22 mm più lunghezza di spellatura
- motore elettrico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AIMESA VRM 1,65
Nr.Cat.	<a href="#">2007350000</a>
Versione	Macchine automatiche, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392746
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati****Accessori  
AIMESA VRM 1,65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	1,6 mm	Altezza (pollici)	0,063 inch
Profondità	26,6 mm	Profondità (pollici)	1,047 inch
Peso netto	4 g		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------