

Accessori
AIMESA VRM 0,55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- lunghezza di spellatura da 3 a 20 mm
- lunghezza minima conduttore 22 mm più lunghezza di spellatura
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Tipo | AIMESA VRM 0,55 |
| Nr.Cat. | 2007320000 |
| Versione | Macchine automatiche, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4050118392685 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati**Accessori
AIMESA VRM 0,55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 20 mm | Larghezza (pollici) | 0,787 inch |
| Posizione verticale | 1,6 mm | Altezza (pollici) | 0,063 inch |
| Profondità | 26,7 mm | Profondità (pollici) | 1,051 inch |
| Peso netto | 4 g | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | eClass 6.2 | 21-04-91-90 |
| eClass 9.0 | 17-13-01-01 | eClass 9.1 | 17-13-01-02 |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|