

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HPG 60
Nr.Cat.	2453820000
Versione	6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale (esagono), Crimpatura a WM, Indent-Crimp, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
GTIN (EAN)	4050118468427
CPZ	1 Pezzo

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	500 mm	Larghezza (pollici)	19,685 inch
Peso	4.350 g	Peso netto	6.520 g

Dati utensile di crimpatura

Comando	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale (esagono), Crimpatura a WM, Indent-Crimp, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
	Manuale-idraulico	

Descrizione contatto

Area di crimpatura , min.	6 mm ²	Area di crimpatura , max.	300 mm ²
---------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		