

PB-DP SUB-D M12 T PS S7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PB-DP SUB-D M12 T PS S7
Nr.Cat.	2004300000
Versione	
GTIN (EAN)	4050118388824
CPZ	1 Pezzo

PB-DP SUB-D M12 T PS S7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	70 g
------------	------

Temperature

Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa
---------	----------------------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati tecnici del connettore Sub-D

Angolo di uscita	90°	BUS, interfaccia PG	D-Sub 9 poli, Presa
BUS, interfaccia cavo	Connettore M12 maschio e femmina codificato B, pin 2 e 4 assegnati	Bloccaggio	
Campo di temperatura custodia	-20...+70 °C		UNC4-40
Connettore ad innesto e disposizione pin	Secondo le specifiche PROFIBUS	Cicli di inserimento	≥ 200
Grado di protezione	IP30	Disponibile resistenza terminale	Sì
Materiale base della custodia	ZnAl	Interfaccia BUS	D-Sub 9 poli, Pin
Velocità dati	12 MBit/s	Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001132	eClass 6.2	27-26-07-07
eClass 9.0	27-44-03-02	eClass 9.1	27-44-03-90

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------